

플레이트
VMPAL-EU
제품 번호: 560955

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	18.7 mm
길이	107.3 mm
내장된 기능	평판 소음기
밸브 터미널의 구조	밸브 크기 혼합 가능
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	60 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플레이트 소재	PA