

플레이트
VMPAL-EG-QS10
제품 번호: 560957

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	20.5 mm
길이	107.3 mm
내장된 기능	수집된 배기
밸브 터미널의 구조	밸브 크기 혼합 가능
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...5 bar
입력 압력 1	0.5 bar...10 bar
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	30 g
공압 연결부 3/5, 병합	호스 외경 10mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플레이트 소재	PA