

# 연결판

## VMPAL-AP-10-QS6-1-T1

제품 번호: 561011

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                      |
|------------------|----------------------------------------|
| 폭                | 10.7 mm                                |
| 길이               | 107.3 mm                               |
| 그리드 치수           | 10.7 mm                                |
| 밸브 크기            | 10 mm                                  |
| 압력 구역 분리         | 채널 1                                   |
| 밸브 위치의 최대 수      | 1                                      |
| 유량 방향            | 가역식                                    |
| 밸브 터미널의 구조       | 밸브 크기 혼합 가능                            |
| 최대 밸브 코일 수       | 1                                      |
| 작동 압력            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 파일럿 압력           | 0.3 MPa...0.8 MPa                      |
| 제어 압력            | 3 bar...8 bar                          |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기        |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                  |
| 내식성 등급 CRC       | 3 - 강한 부식 부하                           |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 주변 온도            | -5 °C...50 °C                          |
| 제품 무게            | 30 g                                   |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 6mm용                             |
| 공압 연결부 4         | 호스 외경 6mm용                             |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                |
| 연결판 소재           | 강화 PA                                  |