

# 분배기 FR-4-3/8

제품 번호: 561602

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
공칭 폭	16 mm
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	0 bar...16 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
배출부 개수	3
공급 라인 개수	1
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리