

플라스틱 튜브
PUN-V0-8X2-BL-C
제품 번호: 561703

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	8 mm
유량 관련 굽힘 반경	35 mm
내경	4 mm
최소 굽힘 반경	9 mm
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
작동 압력 관련 참고 사항	스퍼터 응용 분야: 20°C에서 최대 1 MPa, 40°C에서 최대 0.9 MPa, 60°C에서 최대 0.7 MPa 물: 최대 50 °C 기준 최대 0.6 MPa
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
발화 테스트 소재	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0.75mm)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 °C...60 °C
주변 온도 관련 참고사항	최대 90 °C에서 무압력 사용
길이에 따른 제품 무게	0.049 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 8 mm용 바브형 피팅 내경 4 mm용
색상	청색
색상 관련 참고사항	화염 보호로 인해 표준 색상에서 벗어남
쇼어강도	D 54 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)