

플라스틱 튜브
PUN-V0-12X2-BL-C
 제품 번호: 561705

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	12 mm
유량 관련 굽힘 반경	55 mm
내경	8 mm
최소 굽힘 반경	19 mm
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 최대 50 °C 기준 최대 0.6 MPa
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
발화 테스트 소재	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0.75mm)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 °C...60 °C
주변 온도 관련 참고사항	최대 90 °C에서 무압력 사용
길이에 따른 제품 무게	0.08 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 12mm 외경용
색상	청색
색상 관련 참고사항	화염 보호로 인해 표준 색상에서 벗어남
쇼어강도	D 54 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)