

플러그, 커넥터 NECU-S-M8G4-HX

제품 번호: 562025

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-104 EN 61984
인증	c UL us - Recognized(OL)
연결 회수	3
제품 무게	7.8 g
전기 연결부	4핀 M8x1 일자형 커넥터 / 커팅 단자
작동 전압 범위 DC	0 V...32 V
작동 전압 범위 AC	0 V...32 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	0.8 kV
허용 케이블 직경	2.5 mm...5.1 mm
개별 와이어 직경	0.1 mm
심선 직경	0.9 mm...1.6 mm
연결 단면	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	PA 아연 다이 캐스트 니켈 도금
나사형 잠금장치 소재	황동, 니켈 도금
씰 소재	FPM PUR
플러그인 커넥터 소재	도금
허용 절연 커버	PP PVC TPE-E