

제어 블록
CPX-CM-HPP
제품 번호: 562214

FESTO



데이터 시트

특징	값
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	140 g
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
보호 등급	IP65 IP67
보관 온도	-20 °C...70 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
정전 버퍼링	10 ms
총 축 수	4
치수 W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
제어 인터페이스	CAN 버스
필드버스 인터페이스	1x M9 소켓, 5핀
장치별 진단	채널 및 모듈 지향적 진단 저전압/단락 모듈 진단 메모리
구성 지원	MMI-수동 조작 장치
파라미터 설정	채널의 포싱 시스템 파라미터
보 레이트	1 Mbit/s
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
프로토콜	FHPP
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력	일반적으로 80 mA
최대 출력 어드레스 용량	32 B
최대 입력 어드레스 용량	32 B
제품별 LED 디스플레이	Error PL: 부하 전원
하우징 소재	강화 PA PC