

블랭킹 플러그
QSPC10
제품 번호: 562243

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
디자인 타입	일자형
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...60 °C
제품 무게	0.4 g
고정 방식	고정 니들
공압 연결부 1	원터치 피팅 10mm
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
블랭킹 플러그 소재	POM
O 링 소재	NBR