



# 푸시인 T-커넥터 NEDU-M12D4-M12T4-IS

제품 번호: 562248

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-101
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
연결 횟수	100
고정 방식	들려 끼움 가능
제품 무게	25.5 g
전기 연결부	4핀/4핀/4핀 A 코딩됨 / A 코딩됨 / A 코딩됨 소켓 / 소켓 / 커넥터 M12x1 / M12x1 / M12x1
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
하우징 소재	TPE-U(PU) 강화 아연 다이 캐스트
유니온 너트 소재	강화 PA
씰 소재	FPM
플러그인 커넥터 소재	구리 합금 도금