

연결 케이블
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-
제품 번호: 562389

FESTO



데이터 시트

특징	값
전기 연결부	플러그가 있는 케이블
라인 속성	표준
최소 케이블 굽힘 반경	84 mm
케이블 직경	11.2 mm
케이블 구조	25 x 0.34mm ²
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC