

# 연결 케이블 VMPAL-KM-V-SD44-IP67-

제품 번호: 562390

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                        |
|--------------------|--------------------------|
| 전기 연결부             | 플러그가 있는 케이블              |
| 라인 속성              | 표준                       |
| 최소 케이블 굽힘 반경       | 115 mm                   |
| 케이블 직경             | 9.6 mm                   |
| 케이블 구조             | 36 x 0.25mm <sup>2</sup> |
| 보호 등급              | IP67<br>IEC 60529에 따름    |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -5 °C...80 °C            |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름           |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라           |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L        |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                  |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하            |
| 케이블 외피 소재          | PVC                      |