


# 회전 플랜지 SNGB-200-B

제품 번호: 562455

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	200
표준 기반	ISO 15552
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...90 °C
제품 무게	10020 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	강철 아연 도금
볼트 소재	아연 도금 강철
슬리브 소재	강철
베어링 소재	플라스틱
디스크 소재	아연 도금 강철
나사 소재	강철, 아연 도금
퓨즈 소재	스프링강, 아연 도금