

# 연결 라인

## NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

제품 번호: 562468

FESTO



### 데이터 시트

| 특징                 | 값                                          |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 표준을 준수합니다          | EN 61076-2-101<br>ISO 20401                |
| 스위칭 상태 디스플레이       | 황색 LED                                     |
| 제품 무게              | 50 g                                       |
| 전기 연결부             | 4핀 / 3핀<br>앵글형 소켓 / 일자형 커넥터<br>M8x1 / M8x1 |
| 작동 전압 범위 DC        | 20.4 V...26.4 V                            |
| 40°C에서의 허용전류 범위    | 3 A                                        |
| 케이블 길이             | 2.5 m                                      |
| 라인 속성              | 케이블 베어의 호환                                 |
| 최소 케이블 굵힘 반경       | 35 mm                                      |
| 케이블 직경             | 3.3 mm                                     |
| 케이블 구조             | 2 x 0.25 mm <sup>2</sup>                   |
| 보호 등급              | IP65<br>IP67                               |
| 주변 온도              | -10 °C...50 °C                             |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름                             |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라                             |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L                             |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                                    |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                              |
| 케이블 외피 소재          | PUR                                        |
| 하우징 소재             | TPE-U(PU)                                  |
| 플러그인 커넥터 소재        | 황동<br>도금                                   |
| 절연 커버 소재           | PVC                                        |