

연결 라인

NEBV-M8W4L-E-5-LE2

제품 번호: 562472

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 61076-2-101 ISO 20401
스위칭 상태 디스플레이	황색 LED
제품 무게	85 g
전기 연결부	4핀/2와이어 앵글형 소켓 / 케이블 M8x1
작동 전압 범위 DC	20.4 V...26.4 V
40°C에서의 허용전류 범위	3 A
케이블 길이	5 m
라인 속성	케이블 베어의 호환
최소 케이블 굵힘 반경	35 mm
케이블 직경	3.3 mm
케이블 구조	2 x 0.25 mm ²
심선 종단	절연선 종단 슬리브
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-10 °C...50 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
하우징 소재	TPE-U(PU)
플러그인 커넥터 소재	황동 도금
절연 커버 소재	PVC