


## 축 키트 EAMM-A-P10-38A-55A

제품 번호: 562659

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                      |
|------------------|------------------------|
| 공칭 길이            | 11 mm                  |
| 설치 위치            | 임의 방향                  |
| 최대 속도            | 8000 1/min             |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L         |
| 보관 온도            | -25 °C...60 °C         |
| 상대 습도            | 0 - 95 %               |
| 보호 등급            | IP40                   |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C         |
| 질량 관성 모멘트        | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| 전달 가능 토크         | 12.5 Nm                |
| 제품 무게            | 130 g                  |
| 액추에이터 인터페이스 코드   | P10-38A                |
| 인터페이스 코드 모터 In   | 55A                    |
| 커플링 하우징 인터페이스 코드 | 38A                    |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                |