

**커플링**  
**EAMC-16-20-5-8**  
제품 번호: 562677

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                      |
|-------------|------------------------|
| 마운트 직경 1    | 5 mm                   |
| 마운트 직경 2    | 8 mm                   |
| 사이즈         | 16                     |
| 공칭 길이       | 20 mm                  |
| 설치 위치       | 임의 방향                  |
| 최대 속도       | 10000 1/min            |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L         |
| 보관 온도       | -25 °C...60 °C         |
| 상대 습도       | 0 - 95 %               |
| 주변 온도       | -25 °C...60 °C         |
| 질량 관성 모멘트   | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| 전달 가능 토크    | 1.1 Nm                 |
| 제품 무게       | 8 g                    |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                |