

솔레노이드 코일
VACC-S18-35-A1-1
제품 번호: 562906

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	24V DC: 3.5W
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	530 g
전기 연결부	A 형태 플러그 커넥터 EN 175301-803에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
솔레노이드 코일 소재	PA 강철