


유량 조절 플레이트
VABF-S7-F1B5P1-F
 제품 번호: 563401

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
제어 공기 공급	외부 내부
작동 압력	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
고정 방식	관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12	G1/4
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	플랜지 1/4 NAMUR 연결도
공압 연결부 3	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 피막처리됨
씰 소재	NBR