

**마이크로 필터**  
**MS9-LFM-G-AUM-HF-DA**  
 제품 번호: 564052

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 시리즈                | MS                                                 |
| 사이즈                | 9                                                  |
| 디자인                | 섬유 필터                                              |
| 여과 등급              | 0.01 µm                                            |
| 응축수 배출부            | 수동 회전                                              |
| 작동 압력              | 0 MPa...2 MPa<br>0 bar...20 bar<br>0 psi...290 psi |
| 작동 매체              | ISO 8573-1:2010 [6:::4]에 따른 압축공기                   |
| 출구의 공기 순도 등급       | ISO 8573-1:2010 [3:::2]에 따른 압축공기                   |
| 공기 순도 등급의 최대 표준 유량 | 7800 l/min                                         |
| 공기 순도 등급의 최소 표준 유량 | 390 l/min                                          |
| 필터 효율              | 99.9999 %                                          |
| 최대 응축수량            | 225 ml                                             |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                                      |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| 매체 온도              | -10 °C...60 °C                                     |
| 주변 온도              | -10 °C...60 °C                                     |
| 보관 온도              | -10 °C...60 °C                                     |
| 필터 효율, 미세 입자       | 99.995 %                                           |
| MPPS               | 0.1 µm                                             |
| 필터 효율 MPPS         | 99.968 %                                           |
| 잔여 오일 함량           | 0.01 mg/m³                                         |
| 오일 에어로졸 분리도        | 99 %                                               |
| 차압 표시기             | 시각적 디스플레이                                          |
| 고정 방식              | 인라인 설치<br>액세서리 포함<br>옵션:                           |
| 설치 위치              | 수직 +/- 5°                                          |
| 공압 연결부 1           | 배터리 모듈                                             |
| 공압 연결부 2           | 배터리 모듈                                             |
| 하우징 소재             | 알루미늄 다이 캐스트                                        |

| 특징     | 값          |
|--------|------------|
| 커버 소재  | PA         |
| 필터 소재  | 붕규산유리 파이버  |
| 보울 소재  | 단조 알루미늄 합금 |
| 견시창 소재 | PA         |
| 씰 소재   | NBR        |
| 제품 무게  | 2500 g     |