


밸브 터미널 VTOC

제품 번호: 564056



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정 2개
밸브 크기	10 mm
최대 표준 공칭 유량	10mm에서 10l/min
공압식 작동 포트	연결판
작동 압력	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
인증	c UL us - Recognized(OL)
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
신호 상태 디스플레이	LED
진공 적합성	아니요
인입 시간	100 ms
솔레노이드 코일당 정격 회전자 구속전류	55 mA ~ 100 ms
전류 강하 시 정격 전류	100 ms 후 13 mA
DC 정격 작동 전압	24 V
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-5 °C...50 °C
보호 등급	IP40
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-5 °C...50 °C
전동식 제어	I 포트 IO-Link 멀티핀
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
작동 방식	전기식
전기 I/O 시스템	예
터미널 타입	84

특징	값
밸브 위치의 최대 수	24
밸브 터미널의 구조	고정 그리드