


필터
MS9-LF-G-EUV
제품 번호: 564107

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	전자동
디자인	원심분리기가 있는 소결 필터
응축수 분리도	75 %
작동 압력	2 bar...12 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:8:4]에 따른 압축공기
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
기공 사이즈	40 µm
제품 무게	2000 g
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
커버 소재	강화 PA
스월 베인 소재	POM
필터 홀더 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이 캐스트
필터 소재	PE
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
모듈 커넥터 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금
셀 씸 소재	NBR

특징	값
견시창 소재	PA
분리판 소재	POM