

원터치 T- 피팅
QBTL-10-32-UNF-5/32-U
 제품 번호: 564706

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	0.098 in
나사식 트리언 씰 유형	실링 링
설치 위치	입의 방향
디자인 타입	L형, 추가 플러그인 커넥터, 세로 방향
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 조임 토크	1.11 lbf/ft
제품 무게	0.339 oz
고정 방식	육각 헤드 7/16
공압 연결부 1	수나사 10-32 UNF-2A
공압 연결부 2	호스 외경 5/32"용
주변 온도(화씨)	32 °F...140 °F
해제 링 색상	회색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	황동, 니켈 도금 PBT
해제 링 소재	POM
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강