

**블랭킹 플러그**  
**QBC-5/16H-U**  
제품 번호: 564787

FESTO



**데이터 시트**

특징	값
사이즈	표준
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	밀폐 마개, 플러그
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	0.035 oz
공압 연결부 1	푸시인 슬리브 Ø 5/16"
주변 온도(화씨)	32 °F...140 °F
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수