


일방향 유량 제어 밸브 GRLA-1/2-QB-1/2-U

제품 번호: 564847

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	배기공기 유량 제어 역류 방지 기능
공압 연결부 1	QB-1/2
공압 연결부 2	1/2 NPT
작동 방식	수동
설정 장치	슬롯 나사
고정 방식	돌려 끼움 가능 수나사 포함
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	216 ft/m
역류 방지 방향에서 표준 공칭 유량	167 ft/m...220 ft/m
주변 온도	32 °F...140 °F
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	-13.8 psi...116 psi
유량 제어 방향에서의 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	342 ft/m
역류 방지 방향에서 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	342 ft/m...355 ft/m
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	32 °F...140 °F
최대 조임 토크	20.7 lbf/ft
제품 무게	4.2 oz
나사식 트리니언 소재	황동 니켈 도금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	황동 니켈 도금
해제 링 소재	POM

특징	값
널링 헤드 소재	황동 니켈 도금
조절 나사 소재	황동 니켈 도금
회전 조인트 소재	강화 PBT