

물 분리기
MS6N-LWS
제품 번호: 564898

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	전자동 전자동, 전동 제어식 수동 터치식
디자인	원심분리기
최대 응축수량	38 ml
셀 보호	금속 셀 로 내장
응축수 분리도	99 %
작동 압력	0.8 bar...16 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	2400 l/min...3800 l/min
인증	c UL us - Recognized(OL)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기 ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	-10 °C...60 °C
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금
견시창 소재	PA