

연결 케이블 NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

제품 번호: 565291

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	4-40UNC
설치 위치	임의 방향
제품 무게	1432 g
전기 연결부	44핀 소켓 Sub-D
작동 전압 범위 DC	30 V
40°C에서의 허용전류 범위	0.86 A
케이블 길이	10 m
라인 속성	정적 사용용
최소 케이블 굽힘 반경	95 mm
케이블 직경	9.6 mm
케이블 직경 공차	± 0.5 mm
케이블 구조	40 x 0.14 mm ²
보호 등급	IP65 IP67 조립 상태
주변 온도	-5 °C...60 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC
하우징 소재	PBT
플러그인 커넥터 소재	청동 도금