

푸시인 피팅
CRQS-1/8-1/4-U
 제품 번호: 565319

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	0.157 in
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	일자형
팩 크기	1
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-20 °C...150 °C
최대 조임 토크	8.85 lbf/ft
제품 무게	0.388 oz
사용 가능한 라인	PFAN
고정 방식	육각 헤드 1/2
공압 연결부 1	수나사 1/8 NPTF
공압 연결부 2	호스 외경 1/4" 용
주변 온도(화씨)	-4 °F...302 °F
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	고합금 스테인리스강
해제 링 소재	고합금 스테인리스강
호스 씰 소재	FPM
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강