

# 플러그 커넥터 CRQS-5/16H-1/4-U

제품 번호: 565356



## 데이터 시트

| 특징             | 값                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 사이즈            | 표준                                                                  |
| 공칭 폭           | 0.197 in                                                            |
| 설치 위치          | 임의 방향                                                               |
| 디자인 타입         | 일자형                                                                 |
| 팩 크기           | 1                                                                   |
| 디자인            | Push-Pull 원리                                                        |
| 온도 범위 전체 작동 압력 | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 작동 매체          | ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기                                      |
| 내식성 등급 CRC     | 4 - 상당히 강한 부식 부하                                                    |
| LABS 적합성       | VDMA24364-영역 III                                                    |
| 식품과의 사용 적합성    | 소재 상세 정보 참조                                                         |
| 주변 온도          | -20 °C...150 °C                                                     |
| 제품 무게          | 0.406 oz                                                            |
| 사용 가능한 라인      | PFAN                                                                |
| 공압 연결부 1       | 푸시인 슬리브 Ø 5/16"                                                     |
| 공압 연결부 2       | 호스 외경 1/4"용                                                         |
| 주변 온도(화씨)      | -4 °F...302 °F                                                      |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수                                                             |
| 하우징 소재         | 고합금 스테인리스강                                                          |
| 해제 링 소재        | 고합금 스테인리스강                                                          |
| 호스 씰 소재        | FPM                                                                 |
| 호스 클램프 세그먼트 소재 | 고합금 스테인리스강                                                          |