

매니폴드 블록 CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

제품 번호: 565703

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	(연결 블록 및 연결 기술 포함) 50 mm x 107 mm x 70 mm
고정 방식	연결 블록 CPX-M-GE..에
제품 무게	100 g
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	95 % 미응축
보호 등급	IP20
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하 (장착된 상태에서)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEX)에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라
방폭	구역 0 (IEC-EX) 구역 20 (IEC-EX) 구역 22[20](UKEX) 구역 2[0](UKEX)
ATEX 카테고리 가스	II (1) G
ATEX 카테고리 먼지	II (1) D
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
방폭 등급 가스	[Ex ia Ga] IIC
방폭 등급 먼지	[Ex ia Da] IIIC
Ex 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
인증서 발급 기관	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA
전기 연결부	8핀 / 8핀
입력 수	8