

매니폴드 블록
CPX-P-AB-4XM12-4POL
제품 번호: 565706

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	(연결 블록 및 연결 기술 포함) 50 mm x 107 mm x 70 mm
고정 방식	연결 블록 CPX-M-GE..에
제품 무게	120 g
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	95 % 미응축
보호 등급	IP65
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하 (장착된 상태에서)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA
전기 연결부	4핀 4x 소켓 A 코딩 M12x1 원형 플러그 커넥터