


**매니폴드 레일**  
**VABM-L1-10AW-M7-2**  
 제품 번호: 566546

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                                      |
|--------------------|----------------------------------------|
| 그리드 치수             | 10.5 mm                                |
| 밸브 위치의 최대 수        | 16                                     |
| 작동 압력              | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 인증                 | RCM 마크<br>c UL us - Recognized(OL)     |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                          |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| H-레일 조립 시 최대 조임 토크 | 1.5 Nm                                 |
| 밸브 마운팅 최대 조임 토크    | 0.45 Nm                                |
| 벽면 마운팅 최대 조임 토크    | 1.5 Nm                                 |
| 제품 무게              | 60 g                                   |
| 제어 공기 연결부 12/14    | M5                                     |
| 제어 배기 연결부 82/84    | M5                                     |
| 공압 연결부 1           | M7                                     |
| 공압 연결부 2           | M5                                     |
| 공압 연결부 3           | M7                                     |
| 공압 연결부 4           | M5                                     |
| 공압 연결부 5           | M7                                     |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                                |
| 매니폴드 레일 소재         | 단조 알루미늄 합금                             |