

매니폴드 레일
VABM-L1-14S-G14-6
 제품 번호: 566622

FESTO



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	16 mm
밸브 위치의 최대 수	16
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
인증	RCM 마크 c UL us - Recognized(OL)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 5
H-레일 조립 시 최대 조임 토크	1.5 Nm
밸브 마운팅 최대 조임 토크	0.65 Nm
벽면 마운팅 최대 조임 토크	3 Nm
제품 무게	282 g
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 3	G1/4
공압 연결부 5	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금