



콘센트 케이블
NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2
 제품 번호: 566654

FESTO



데이터 시트

특징	값
라인 명칭	라벨 홀더 없음
설치 위치	임의 방향
제품 무게	4 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 H
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 1, 할당된 극/선	2
전기 연결부 1, 고정 유형	래치 잠금식
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	2x 개별 심선
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	2
전기 연결부 2, 할당된 극/선	2
작동 전압 범위 DC	0 V...60 V
40°C에서의 허용전류 범위	3 A
케이블 길이	0.5 m
라인 속성	표준
케이블 직경	1.3 mm
케이블 구조	2 x 0.14mm ²
도체 정격 단면적	0.14 mm ²
심선 종단	뭉툭하게 잘린 상태
보호 등급	IP40
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-5 °C...60 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름

특징	값
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	POM
하우징 색상	검정색
플러그인 커넥터 소재	구리 합금 아연도금됨
절연 커버 소재	PVC