


전기 서브 베이스
VAVE-L1-1VS3-LP
제품 번호: 566719

FESTO



데이터 시트

특징	값
역극 보호	양극
추가 기능	무선 억제
신호 상태 디스플레이	LED
DC 정격 작동 전압	12 V 24 V
충격 내전압	0.8 kV
오염도	3
확장된 주변 온도	-5 - 60 °C
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP40
주변 온도	-5 °C...50 °C
설치 위치	임의 방향
제품 무게	1.6 g
전기 연결부	2핀 소켓
보호 도체 연결부	없음
고정 방식	클립
하우징 색상	검정색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA