

전기 서브 베이스 VAVE-L1-1L1-LR

제품 번호: 566726

FESTO



데이터 시트

특징	값
역극 보호	작동 전압용
추가 기능	무선 억제 유지 전류 강하
신호 상태 디스플레이	LED
DC 정격 작동 전압	24 V
충격 내전압	0.8 kV
오염도	3
인증	RCM 마크
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP40
주변 온도	-5 °C...60 °C
설치 위치	입의 방향
제품 무게	4.6 g
연결 단면	0.14 mm ²
전기 연결부	플라잉 리드
케이블 길이	0.5 m
심선 종단	절연선 종단 슬리브
보호 도체 연결부	없음
고정 방식	클립
하우징 색상	검정색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA