

측정 모듈
CPX-CMIX-M1-1
제품 번호: 567417

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
진단	채널 및 모듈 중심 진단
단락 강도	예
장치별 진단	부족전압 모듈 부족전압 측정 시스템 로컬 7세그먼트 디스플레이를 통해
모듈 최대 수	9
디스플레이	7-세그먼트 디스플레이
상태 표시	황색 LED = PL(전원 부하) LED 적색 = error
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
정전 버퍼링	10 ms
정격 작동 전압에서 소비 전류	80 mA
인증	C-Tick
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	5 - 95 % 미응축
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	140 g
열 하나당 축	1
축 열의 개수	1
최대 라인 길이	30m
제어 인터페이스 전기 연결부	소켓 M9 5핀
제어 인터페이스	디지털 Festo 프로토콜이 적용된 CAN 버스
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA