


선형 드라이브 DGC-18- -HD-

제품 번호: 567547

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	1 mm...3000 mm
피스톤 Ø	18 mm
완충, 완충장치, 쿠션	충격 흡수기, 하드 특성 곡선 충격 흡수기, 소프트 특성 곡선
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
위치 인식	근접 센서용
버전	추가 슬라이드, 표준, 좌측 추가 슬라이드, 표준 우측
작동 압력	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	153 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	153 N
가동 질량	0.921 kg...1.06 kg
0mm 스트로크에서 가동 질량	3.85 kg...3.99 kg
10mm 스트로크당 추가 무게	0.071 kg
고정 방식	액세서리 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)