

플라스틱 튜브

PUN-H-5/16-NT-150-CB

제품 번호: 567965

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경(인치)	5/16
유량 관련 굽힘 반경	0.121 ft
최소 굽힘 반경	0.065 ft
사용 지침	TPE-U 에테르 기반
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도에 따른 작동 압력	-14.4 psi...145 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 온도에 따른 작동 압력, 다이어그램 참조, 0 - 60°C에서 최대 0.3MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
발화 테스트 소재	UL94 HB
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-31 °F...145 °F
길이에 따른 제품 무게	3.33 oz/ft
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 5/16"용
색상	자연
쇼어강도	D 52 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)