

리밋 스위치 박스

SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TM20

제품 번호: 568238

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	각형
표준 기반	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
인증	RCM 마크 c UL us - Recognized(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 변수	회전각
측정 원리	자기 홀
주변 온도	-20 °C...80 °C
아날로그 출력	4 - 20mA
아날로그 입력 반복 정확도(±)	1 deg
단락 강도	예
과부하 방지	있음
작동 전압 범위 DC	15 V...30 V
무부하 전류	12 mA...20 mA
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
전기 연결부	9핀 나사형 단자 플러그인 가능
연결 가능한 도체 정격 단면적	2.5 mm²
케이블 커넥터	M20
허용 케이블 직경	5 mm...13 mm
최대 라인 길이	30m
설치 위치	임의 방향
제품 무게	1000 g
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
위치 인디케이터	적색/녹색
설정 방법	티치 인 전기 연결부를 통한 티치인
각도 파악 설정 범위	0 deg...270 deg

특징	값
보호 등급	IP65 III
절연 전압	50 V
충격 내전압	0.8 kV
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
오염도	3