

# 전기 서브 베이스 CAPC-F1-E-M12

제품 번호: 570042

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
필드버스 인터페이스	2x M12 부상 5핀
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
최대 전력 공급	4 A
DC 정격 작동 전압	24 V
인증	c UL us - Listed(OL)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
보관 온도	-20 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	85 g
케이블 길이	20 m
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA