

플라스틱 튜브
PAN-MF-10X1,25-SW
 제품 번호: 570360

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	10 mm
유량 관련 굽힘 반경	65 mm
내경	7.5 mm
최소 굽힘 반경	45 mm
표준을 준수합니다	DIN 73378-PA12-PHL
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기 광물성 오일
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-60 °C...100 °C
길이에 따른 제품 무게	0.035 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 10 mm용
색상	검정색
쇼어강도	D 65 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	PA12-P