


플러그 소켓 MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

제품 번호: 570367

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 175301-803
표준을 준수합니다	EN 61984
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 2(ATEX) 구역 22(ATEX)
연결 횟수	50
케이블 출구	앵글형
케이블 출구 관련 참고 사항	90° 변경 가능
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 형태 C, EN 175301-803에 의거
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 1, 할당된 극/선	3
전기 연결부 1, 고정 유형	M2.5 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 기술	나사형 단자
전기 연결부 2, 핀/심 수	3
전기 연결부 2, 할당된 극/선	3
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
작동 전압 범위 AC	0 V...24 V
40°C에서의 허용전류 범위	6 A
충격 내전압	0.8 kV
보호 도체 연결부	있음
케이블 커넥터	M12x1.5
허용 케이블 직경	4 mm...6 mm
연결 단면	0.25 mm²...0.5 mm²

특징	값
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...125 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
오염도에 대한 참고 사항	조립 상태
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
하우징 소재	강화 PA
하우징 색상	검정색
씰 소재	HNBR
플러그인 커넥터 소재	황동, 아연도금됨