

엔드 플레이트 VMPAL-EPL-CPX

제품 번호: 570783

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	40 mm
길이	107.3 mm
밸브 위치의 최대 수	32
밸브 터미널의 구조	밸브 크기 혼합 가능
최대 밸브 코일 수	32
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar
DC 정격 작동 전압	24 V
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	130 g
전기 연결부 1, 기능	필드버스
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 연결 기술	내부 CPX용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
엔드 플레이트 소재	알루미늄 다이 캐스트 강화 PA