

플러그, 커넥터 NECU-S-ECG4-HX-Q3

제품 번호: 570922

FESTO



데이터 시트

특징	값
인증	c UL us - Recognized(OL)
연결 횟수	1
고정 방식	잠금식
전기 연결부	4핀 일자형 커넥터 / 커팅 단자 4각형 디자인
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	3 A
충격 내전압	0.8 kV
개별 와이어 직경	0.07 mm
심선 직경	0.8 mm...1 mm
연결 단면	0.14 mm ²
보호 등급	IP40
주변 온도	-20 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	2
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	PBT PC
플러그인 커넥터 소재	도금
허용 절연 커버	PP PVC TPE-E