



플러그, 커넥터

NECU-S-M12G4-P1-IS

제품 번호: 570953

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
연결 횟수	50
설치 위치	임의 방향
제품 무게	17 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 고정 유형	육각 SW18 및 길이 방향 골이 있는 나사형 잠금장치
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	나사형 단자
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	2.5 kV
케이블 커넥터	Pg7
허용 케이블 직경	4 mm...6 mm
연결 단면	0.75 mm ²
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3

특징	값
하우징 소재	PA
유니온 너트 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	황동 백색 청동 코팅됨