


매니폴드 블록
CPX-AB-1-7/8-DN
제품 번호: 571052

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	65.5 mm x 30.5 mm x 62 mm
고정 방식	관통 구멍 포함
제품 무게	205 g
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	IP65 IP67
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
필드버스 인터페이스	Sub-D, 9핀, 소켓
전기 연결부	5핀 7/8" 원형 플러그 커넥터