


유지기
VMPA1-FTI-10

제품 번호: 572542

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	10
설치 위치	임의 방향
팩 크기	10
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...40 °C
매체 온도	-5 °C...60 °C
주변 온도	-5 °C...60 °C
제품 무게	0.07 g
고정 방식	클램핑됨
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
홀더 소재	POM