

고정형 유량 제어기
VMPA-FT-NW0.3-10
제품 번호: 572544

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	유량 제어 기능
공압 연결부 1	연결판
고정 방식	돌려 끼움 가능
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	3.5 l/min...5.5 l/min
작동 압력	-0.9 bar...10 bar
주변 온도	-5 °C...60 °C
공칭 폭	0.3 mm
설치 위치	임의 방향
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...40 °C
매체 온도	-5 °C...60 °C
제품 무게	0.06 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
중공 볼트 소재	단조 알루미늄 합금