


연결 라인

NEBS-L1G4-K-5-LE4

제품 번호: 572577

FESTO



데이터 시트

특징	값
라인 명칭	라벨 홀더 있음
연결 횟수	100
제품 무게	106 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 L1J
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 할당된 극/선	4
전기 연결부 1, 고정 유형	래치 잠금식
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	4
전기 연결부 2, 할당된 극/선	4
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	1 A
충격 내전압	0.8 kV
케이블 길이	5 m
라인 속성	표준
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	13 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	42 mm
케이블 직경	4.1 mm
케이블 직경 공차	± 0.15mm
케이블 구조	4 x 0.17 mm ²
도체 정격 단면적	0.17 mm ²
심선 종단	뭉툭하게 잘린 상태
보호 등급	IP40
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태

특징	값
주변 온도	-20 °C...60 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...60 °C
보관 온도	-20 °C...60 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	2
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	PA
하우징 색상	백색
플러그인 커넥터 소재	청동 아연도금됨
절연 커버 소재	PVC